




drückend Gleitschiene ohne Sensorik




Die Achsverlängerung 90 mm kann nur für den ED 250 angewendet werden.







drückend Gleitschiene mit Flat Scan




Die Achsverlängerung 90 mm kann nur für den ED 250 angewendet werden.







drückend Gleitschiene mit Flat Scan




Hebelbolzen 25 mm







drückend Gleitschiene mit ISR 4




Die Achsverlängerung 90 mm kann nur für den ED 250 angewendet werden.







drückend Gleitschiene  
mit Prosecure Opti Safe



Die Achsverlängerung  
90 mm kann nur für den  
ED 250 angewendet werden.





drückend Gleitschiene mit Prosecure Opti Safe Gleitschienensensorik

