

SVI 4000

Serrure anti-panique auto-verrouillante



Serrure anti-panique auto-verrouillante dormakaba SVI 4000

Désignation : Serrure anti-panique SVI 4000, électrique

Modèle : Serrure anti-panique auto-verrouillante pour le battant de service d'une porte à 2 battants avec messages d'état par contact de surveillance intégré

Fabricant : dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

Serrure anti-panique mécanique auto-verrouillante SVI 4000 pour utilisation dans les battants semi-fixes, ne peut être utilisée qu'en combinaison avec les serrures anti-panique SVA, fonction anti-panique E, à surveillance électrique avec messages d'état du tringle pour pêne coulissant et de la poignée de porte, déverrouillage anti-panique via la poignée, gâche en acier inoxydable comprise dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 35 mm – 45 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Têtière PP : 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (haut, rond)

Têtière CT : 310 x 24 mm, 380 x 24 mm (à angles/carrée)

Direction DIN : Têtière plate G/D universelle (24 mm),

Gauche ou droite comme têtière équerre (20 mm),

Gauche ou droite comme têtière charnière (24 mm)

Fouillot : 9 mm carré

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 179

Contrôlé selon EN 1125

Contrôlé selon EN 12209

Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

DOMAINE D'UTILISATION

(a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée '....'

(b) Porte standard '....'

TYPE DE PORTE

(a) Porte à panneau plein '....'

(b) Porte à cadre tubulaire '....'

ACCESSOIRES

Kit têtière pour 24 mm '....'

Kit têtière pour 20 mm '....'

Kit tringles pour pêne coulissant '....'

Renforcement au sol '....'

Câble de raccordement SVP-A 1100 / 2100 '....'

Passage de câble KÜ '....'

Gaine spirale KS '....'

Passage de câble détachable LK '....'

SVI 4000

Serrure anti-panique auto-verrouillante



MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

- (a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'
- (b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'
- (c) Maintenance périodique selon
les prescriptions du fabricant '....'