

# SVA 4000

Serrure anti-panique auto-verrouillante



## Serrure anti-panique auto-verrouillante dormakaba SVA 4000

Désignation : Serrure anti-panique SVA 4000, électrique

Modèle : Serrure anti-panique auto-verrouillante pour le battant de service d'une porte à 2 battants avec messages d'état par contact de surveillance intégré

Fabricant : dormakaba

### DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

Serrure anti-panique SVA 4000 avec sécurité mécanique optimisée d'évacuation, fonction anti-panique E, surveillance électrique, contacts de réponse pour la détection du verrouillage et du déverrouillage, contact de cylindre, pêne demi-tour actionné et actionnement de poignée, utilisable avec les cylindres électroniques et débrayables, fonction « Duisburg », déverrouillage anti-panique via la poignée, têtère en acier inoxydable comprise dans la livraison.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 35 mm – 45 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Distance : 72 mm (CP), 74 mm (CR)

92 mm (CP), 94 mm (CR)

Têtère PP : 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (haut, rond)

Têtère CT : 270 x 24 mm (à angles/carrée)

Orientation DIN : gauche ou droite (têtère 20 mm), utilisation universelle possible à gauche/à droite (têtère 24 mm)

Perçage du cylindre : CP, CR

Fouillot : 9 mm carré

### HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 179

Contrôlé selon EN 1125

Contrôlé selon EN 12209

Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

### DOMAINE D'UTILISATION

(a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée '....'

(b) Porte standard '....'

### TYPE DE PORTE

(a) Porte à panneau plein '....'

(b) Porte à cadre tubulaire '....'

### ACCESSOIRES

Contact de porte TK '....'

Câble de raccordement SVP-A 1100 '....'

Passage de câble KÜ '....'

Gaine spirale KS '....'

Passage de câble détachable LK '....'

Contact de commutation de pêne dormant SVP RK '....'

# SVA 4000

Serrure anti-panique auto-verrouillante



## MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

- (a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'
- (b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'
- (c) Maintenance périodique selon les prescriptions du fabricant '....'